



DML-1200	Min Focus			LM	Min Unfocus			LM	Max Focus			LM	Max Unfocus				LM
Lens 12 -38 Grader	4,64				5,20				1,45				1,35				
(11-40)																	
Distance/ Cm	Width	Height 4:3	Height 16:9	Dia	Width	Height 4:3	Height 16:9	Dia	Width	Height 4:3	Height 16:9	Dia	Width	Height 4:3	Height 16:9	Dia	
2,0	0,4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	1,4	1,0	0,8	1,0	1,5	1,1	0,8	1,1	
3,0	0,6	0,5	0,4	0,5	0,6	0,4	0,3	0,4	2,1	1,6	1,2	1,6	2,2	1,7	1,3	1,7	
4,0	0,9	0,6	0,5	0,6	0,8	0,6	0,4	0,6	2,8	2,1	1,6	2,1	3,0	2,2	1,7	2,2	
5,0	1,1	0,8	0,6	0,8	1,0	0,7	0,5	0,7	3,4	2,6	1,9	2,6	3,7	2,8	2,1	2,8	
6,0	1,3	1,0	0,7	1,0	1,2	0,9	0,6	0,9	4,1	3,1	2,3	3,1	4,4	3,3	2,5	3,3	
7,0	1,5	1,1	0,8	1,1	1,3	1,0	0,8	1,0	4,8	3,6	2,7	3,6	5,2	3,9	2,9	3,9	
8,0	1,7	1,3	1,0	1,3	1,5	1,2	0,9	1,2	5,5	4,1	3,1	4,1	5,9	4,4	3,3	4,4	
9,0	1,9	1,5	1,1	1,5	1,7	1,3	1,0	1,3	6,2	4,7	3,5	4,7	6,7	5,0	3,8	5,0	
10,0	2,2	1,6	1,2	1,6	1,9	1,4	1,1	1,4	6,9	5,2	3,9	5,2	7,4	5,6	4,2	5,6	
11,0																	
12,0	2,6	1,9	1,5	1,9	0,5	0,4	0,3	0,4	8,3	6,2	4,7	6,2	8,9	6,7	5,0	6,7	
13,0						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
14,0	3,0	2,3	1,7	2,3	0,6	0,4	0,3	0,4	9,7	7,2	5,4	7,2	10,4	7,8	5,8	7,8	
15,0	3,2	2,4	1,8	2,4	2,9	2,2	1,6	2,2	1,7	1,3	0,9	1,3	1,6	1,2	0,9	1,2	
16,0	3,4	2,6	1,9	2,6	0,7	0,5	0,4	0,5	11,0	8,3	6,2	8,3	11,9	8,9	6,7	8,9	
17,0																	
18,0	3,9	2,9	2,2	2,9	3,5	2,6	1,9	2,6	12,4	9,3	7,0	9,3	13,3	10,0	7,5	10,0	
19,0																	
20,0	4,3	3,2	2,4	3,2	3,8	2,9	2,2	2,9	13,8	10,3	7,8	10,3	14,8	11,1	8,3	11,1	
21,0																	
22,0	4,7	3,6	2,7	3,6	4,2	3,2	2,4	3,2	15,2	11,4	8,5	11,4	16,3	12,2	9,2	12,2	
23,0																	
24,0	5,2	3,9	2,9	3,9	4,6	3,5	2,6	3,5	16,6	12,4	9,3	12,4	17,8	13,3	10,0	13,3	
25,0	5,4	4,0	3,0	4,0	4,8	3,6	2,7	3,6	17,2	12,9	9,7	12,9	18,5	13,9	10,4	13,9	
26,0	5,6	4,2	3,2	4,2	5,0	3,8	2,8	3,8	17,9	13,4	10,1	13,4	19,3	14,4	10,8	14,4	
27,0																	
28,0	6,0	4,5	3,4	4,5	5,4	4,0	3,0	4,0	19,3	14,5	10,9	14,5	20,7	15,6	11,7	15,6	
29,0																	
30,0	6,5	4,8	3,6	4,8	5,8	4,3	3,2	4,3	20,7	15,5	11,6	15,5	22,2	16,7	12,5	16,7	
31,0																	
32,0																	
33,0																	
34,0																	
35,0	7,5	5,7	4,2	5,7	6,7	5,0	3,8	5,0	24,1	18,1	13,6	18,1	25,9	19,4	14,6	19,4	
36,0																	
37,0																	
38,0																	
39,0																	
40,0	8,6	6,5	4,8	6,5	7,7	5,8	4,3	5,8	27,6	20,7	15,5	20,7	29,6	22,2	16,7	22,2	

ScreenWidth = Lensfactor / Distance to Screen
 Screen Height 4:3 = (Screen Width / 4) x 3
 Lightmode diameter = ScreenHeight